



ABENA Classic vinyylikäsinne 4431, 4424-4426, 4430

Classic Vinyylitutkimuskäsine



LOW
GRIP



Tuotekuvaus

Tutkimuskäsine, vinyyli

Puuteriton

Tehdaspuhdas

Sileä pinta

Rullareuna

Läpikuultava

Pehmennin: DINP

Soveltuu muiden paitsi rasvoja sisältävien elintarvikkeiden käsittelyyn

Valmistettu Abenalle Kiinassa ISO 9001 ja ISO 13485 mukaisesti

CE

CE merkitty EU direktiivin 93/42/EEC ja EU direktiivin 89/686/EEC mukaisesti

Luokka I and CAT III

AQL 1.5 harmonisoidun standardin EN 455-1 mukaan

Standardit

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1 (poislukien 5.3)

EN 374-2

EN 374-3 (kemikaaliläpäisevyyden testausmenetelmä)

EN 388 (0,0,0,0)

EN 420

Suoritetut testit

Herkistystesti

Ärsytystesti

Sytotoksisuus

Vetomurtolujuus

Puuterijäämät

Virusläpäisevyys



ABENA Calssic vinylikäsine

4431, 4424-4426, 4430

Tekniset ominaisuudet, paksuus ja paino

Kämmen	0,07 mm (+/- 0,03)
Sormet	0,05 mm (+/- 0,03)
Varsi	0,04 mm (+/- 0,03)
Paino koko M	5,00 gr. (+/- 0,3)

Tekniset ominaisuudet

Vetomurtolujuus		
Ennen vanhennusta		3.6 Newton
Vanhennuskokeen jälkeen 70°C 166 tuntia		3.6 Newton
Venyvyys		
Ennen vanhennusta		min. 300 %
Vanhennuskokeen jälkeen 70°C 166 tuntia		min. 300 %

Varastointi ja säilyvyys

Varastointi: 10-30°C, välttä kuumia, kosteita olosuhteita sekä suoraa auringonvaloa ja otsonia
Säilyvyys: 5 vuotta valmistuspäivästä

Kemiallinen koostumus

Kemikaali	CAS
PVC	-
DINP	28553-12-0
Viskositeetin alentaja JNJ	64742-47-8
PU-päällyste	-
Ca-Zn stabilointiaine	-

Kemikaalien läpäisevyyssajat

Kemikaali	CAS	Läpäisevyysaika	Luokka
Dietyyliamidi	109-89-7	<1 min.	0
n-heptaani	142-82-5	<1 min.	0
NaOH 40%	1310-73-2	>480 min	6

Käytetty testimenetelmä: EN 374-3



ABENA Calssic vinyylikäsiine 4431, 4424-4426, 4430

tuotenro	tuotekuvaus	koko	kämmen mm (+/- 5)	pituus mm	kpl/rasia/ltk
4431	ABENA Classic vinyylikäsiine	XS (5-6)	75	240	100/10
4424	ABENA Classic vinyylikäsiine	S (6-7)	85	240	100/10
4425	ABENA Classic vinyylikäsiine	M (7-8)	95	240	100/10
4426	ABENA Classic vinyylikäsiine	L (8-9)	105	240	100/10
4430	ABENA Classic vinyylikäsiine	XL (9-10)	115	240	100/10