

## Ultra H2O - Vesi kemikaalivapaata siivoamista ja ympäristön kestävästä kehitystä varten

Hylkää perinteiset menetelmät ja tee päätös ympäristön kehittämisen hyväksi, samalla kun parannat tilojen sisäilmaa ja siivouksen tehokkuutta. Puhdas, raikas ja jäämätön siivouksen lopputulos saa sinut vakuuttuneeksi ultrapuhaasta vedestä.

Ultrapuhaalla vedellä saat tavallisia menetelmiä puhtaamman lopputuloksen ja samalla vähennät kemikaalien pinttymistä pintoihin.

Ultrapuhdasvettä on nyt saatavana kahdessa eri suodatin kokoluokassa. **Standard ja Mini.** **Standard** on tarkoitettu max. 5 henkilön käyttöön / suodatin ja **Mini** on yhden henkilön kohteisiin. Valitse suodattimen koko erilaisiin kohteisiin tarpeen mukaisesti.

### Ultra H2O:n edut

- Siivouksen tehokkuus
- Huomattava kemikaalien vähentyminen
- Allergiaongelmien väheneminen
- Parantunut siivouksen lopputulos
- Yksinkertaiset siivousprosessit
- Varastointi- ja kuljetuskustannusten sekä jätteiden väheneminen

### Tuotteen ominaisuudet

- pH-neutraali
- hajuton
- nopeavaikutteinen
- universaali

### Prosessi

UltraH2O-systeemi asennetaan niin sanottuun +pesukoneliitäntään+kylmävesihanaan, jonka jälkeen suodatinlaite käsittelee veden niin, että siitä saadaan ultra puhdasta ns. nollatason vettä, josta on myös sähköisyys poistettu. Tavallisesta hanavedestä poiketen ultrapuhaassa vedessä ei ole normaalisti esiintyviä mineraaleja, suolia tai mm. kalkkia. Suodatinlaite käsittelee veden sen omalla tulo nopeudella ultrapuhaaksi vedeksi. Veden tehokkuus perustuu siihen, että vesi pyrkii palautumaan alkuperäiseen muotoonsa ja iskee kiinni likaan. Näin se toimii tehokkaasti yleispuhdistusaineen korvaavana vaihtoehtona. Suodattimeen sisäänrakennettu kontrollimittari tarkkailee vedenlaatua ja suodattimen tehoa. Tarpeen tullen suodatinlaite vaihdetaan uuteen ja vanha suodatinlaite toimitetaan kierrätykseen sekä uudelleen lataukseen.

### Käyttö

Ultrapuhaalla vedellä puhdistat monia eri pintoja. Esimerkiksi seinät, istuimet, pöydät, lasit, ikkunat, kaakelit, lattiat ja suurimman osan saniteettitiloista. Tämän lisäksi ultrapuhdasvesi on todella tehokas ruostumattomilla pinnoilla.

## Ohjeet

Ultrapuhdasvesi suihkutetaan spraypullon avulla pinnoille ja kuivataan joko mikrokuituliinalla tai mopilla. Tämän lisäksi on suositeltavaa kostuttaa liinat siivousprosessin aluksi ultrapuhaalla vedellä. Etuina on, että säännöllinen ultrapuhaan veden käyttö poistaa pinttynyttä likaa ja kemikaaleja, jonka johdosta siivousprosessi nopeutuu ja tehostuu.

## Ultrapuhdasveden tekniset tiedot:

### Standard & Mini

**Materiaali ulkopinta:** Lasikuitupäällysteinen Polypropyleeni

**Materiaali sisäpinta** Elintarvikekäyttöön hyväksytty Polyetyleni

**Sertifikaatti:** Täyttää NSF 44 standardin

**Suodatinmateriaali :** Hartsigranulaatti

**Mitat:** 20 x 20 x 92 cm / 16x16 x 52

**Volyymi:** 25 litraa/min ja 7 litraa/min

**Työskentelypaine** 10,5 bar

**Maksimipaine** 42 bar

**Minimi säilytyslämpötila** 1° C